


**Mecanismo de interruptor de control basculante de 10 AX 250 V~  
con elemento de iluminación LED naranja 230 V~  
interruptor de desconexión de 2 polos**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
con garras de fijación	3112 00	10	01	4010337038696
sin garras de fijación	3822 00	1	01	4010337038702

## Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.

## Datos técnicos

### Profundidad de instalación

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

### Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:

2,5 mm<sup>2</sup>

### Potencia nominal

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Notes

- Girando el mecanismo LED 180°, se puede conectar también con iluminación.
- 

## En la entrega

- El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.
-