




**Mecanismo de interruptor de control basculante de 10 AX 250 V~  
con elemento de iluminación LED naranja 230 V~  
interruptor de desconexión de 2 polos**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3112 00	10	01	4010337038696
 sin garras de fijación	3822 00	1	01	4010337038702

#### Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 3112 00:	32 mm
- 3822 00:	23 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm <sup>2</sup>
--	---------------------

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

#### Notes

- Girando el mecanismo LED 180°, se puede conectar también con iluminación.