


Mecanismo de pulsador basculante 10 A 250 V~ conmutador de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
con garras de fijación	3155 00	10	01	4010337039112
sin garras de fijación	3875 00	10	01	4010337064688

Características

- También se puede utilizar con tecla basculante de 1 elemento.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

Datos técnicos

Profundidad de instalación: 32 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm²