




## Mecanismo de pulsador basculante 10 A 250 V~ conmutador de 2 elementos



| Especificación   | Ref.    | UE | SP | EAN           |
|--|---------|----|----|---------------|
|  con garras de fijación   | 3155 00 | 10 | 01 | 4010337039112 |
|  sin garras de fijación | 3875 00 | 10 | 01 | 4010337064688 |

### Datos técnicos

|  |                     |
|--|---------------------|
| Profundidad de instalación:  | 32 mm               |
| Sección de conexión<br>- para conductores rígidos y flexibles de<br>hasta: | 2,5 mm <sup>2</sup> |