




Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ Interruptor de conmutación de 2 elementos



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|--|---------|----|----|---------------|
|  con garras de fijación | 3108 00 | 10 | 01 | 4010337038979 |
|  sin garras de fijación | 3818 00 | 10 | 01 | 4010337038757 |

Características

- También se puede utilizar con tecla basculante de 1 elemento.

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Profundidad de instalación: | 32 mm |
| Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm ² |
| Potencia nominal - LEDi/ CFLi: | 100 W |