

## Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores Mini de 1 elemento, libre de potencial



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5424 00	1/5	42	4010337774211

### Características

- El actuador inalámbrico eNet de interruptores/pulsadores permite encender y apagar las luces.
- Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador.
- Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
- Funcionamiento de escenarios.
- Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).

Ajustable con el servidor eNet:

- Función de parpadeo.
- Tiempo de funcionamiento por inercia.
- Retardo de conexión o desconexión.
- Aviso previo de desconexión.
- Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
- Conexión continuada, desconexión continuada.
- Función de repetidor.
- Localización del dispositivo.

### Datos técnicos

Tensión nominal:	230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by:	Máx. 0,5 W
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Capacidad de ruptura de 230 V CA:	16 A / AC1
Potencia de conexión	
- Lámparas incandescentes:	2300 W
- Lámparas halógenas de alta tensión:	2000 W
- Transformador convencional:	1000 VA
- Transformador Tronic:	1500 W
- Lámparas fluorescentes, sin compensación:	920 VA

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

- Lámparas LED:	tipo 500 W
- Bombilla fluorescente compacta:	tipo 500 W
- Carga capacitiva:	690 VA (560 µF)
Sección de conexión:	máx. 4 mm <sup>2</sup>
Radiofrecuencia:	868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):	aprox. 100 m

---

## Notes

- Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
- 

## Dimensiones en mm

Ø 53      AI 28

---