


Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores Mini de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5425 00	1/5	42	4010337774228

Características

- El actuador de conmutación o pulsación inalámbrico eNet permite la conmutación de iluminaciones y motores.
- Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador conjuntamente para ambas salidas.
- Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
- Funcionamiento de escenarios.
- Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).

Ajustable con el servidor eNet:

- Función de parpadeo.
- Tiempo de funcionamiento por inercia.
- Retardo de conexión o desconexión.
- Aviso previo de desconexión.
- Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
- Conexión continuada, desconexión continuada.
- Función de repetidor.
- Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by:	Máx. 0,5 W
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Capacidad de ruptura de 230 V CA:	16 A / AC1
Potencia de conexión:	
- Lámparas incandescentes:	2300 W
- Lámparas halógenas de alto voltaje:	2000 W
- Transformador convencional:	1000 VA
- Transformador Tronic:	1500 W
- Lámparas fluorescentes, sin compensación:	920 VA

- Lámparas LED:	tipo 500 W
- Bombilla fluorescente compacta:	tipo 500 W
- Motores:	450 W
- Carga capacitiva:	690 VA (560 µF)
Sección de conexión:	máx. 4 mm ²
Radiofrecuencia:	868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):	aprox. 100 m

Notes

- Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Dimensiones en mm

Ø 53

Al 28
