

## Transmisor universal inalámbrico eNet de 2 elementos Mini



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5453 00	1/5	42	4010337774310

### Características

- Los radiotransmisores eNet transmiten comandos de conmutación, de regulación y de desplazamiento de persianas a los correspondientes receptores inalámbricos eNet.
- El transmisor universal inalámbrico eNet permite la transmisión de comandos de conmutación, de regulación y de desplazamiento de persianas a receptores inalámbricos eNet adecuados.
- Montaje en caja de mecanismo, caja para montaje en superficie o en el adaptador de montaje.
- Detección de niveles y cambios de tensión en la entrada.
- Conexión de un LED de estado externo.
- Indicación del estado de transmisión.
- Modos de funcionamiento: Conmutación/regulación/persiana de 1 elemento, función automática de 1 elemento, conmutación/regulación/ accionamiento de pulsador de 2 elementos, función automática de 2 elementos.

Ajustable con el servidor eNet:

- Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
- Persiana de 2 elementos.
- Bloqueos de control.
- Establecer conexiones; autorizadas o bloqueadas.
- Estado para el control prioritario.
- Se pueden configurar escenarios para conectar todo o desconectar todo, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
- Configuración de tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (regla si..., entonces) para la activación de acciones, escenarios, relojes temporizadores.
- Función de repetidor.
- Actualización del software del dispositivo.
- Localización del dispositivo.

### Datos técnicos

Temperatura ambiente:	-5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:	868,3 MHz
Alcance (al aire libre):	aprox. 100 m
Tensión nominal:	110 V hasta 230 V CA, 50/60 Hz
Standby:	0,5 W

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

## Entradas

- Longitud de cable: máx. 100 m
- Corriente de entrada: 2 mA
- Duración de la señal: mín. 200 ms

## Salida LED de estado

- Tensión nominal: AC 110 V hasta 230 V
- Corriente de salida: 40 mA

---

## Dimensiones en mm

Ø 53

Al 23

---