


## Interface universelle de bouton-poussoir 2x pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1118 00	1/5	78,52	06	4010337118008

Entrées binaires encastrées, utilisables dans un boîtier profonde pour appareil (profondeur 60 mm) derrière un interrupteur/bouton-poussoir conventionnel, pour le raccordement de contacts libres de potentiel. Les commutations des contacts libres de potentiel sont converties en télégrammes KNX. Les entrées peuvent ce faisant être affectées indépendamment l'une de l'autre à des fonctions différentes ou être verrouillées. Les entrées sont paramétrables comme sorties (max. 2 mA).

### Caractéristiques

- Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
- Comportement au retour de la tension de bus paramétrable séparément pour chaque entrée.
- Limitation du débit de télégramme.
- Deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée et libérables individuellement, instruction réglable indépendamment pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction), envoi cyclique des objets de commutation au choix en fonction du flanc ou en fonction de la valeur de l'objet.
- Commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
- Instruction réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable (pas à pas – mouvement – pas à pas ou déplacement – pas à pas), délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles réglable.

Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire d'ambiance d'éclairage:

- flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec fonction de mémorisation également mémorisation de l'ambiance possible sans appel préalable.

Fonction transmetteur de valeur de température et transmetteur de valeur de luminosité:

- flanc et valeur paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir.

Fonction compteur d'impulsions:

- flanc de comptage d'impulsions et intervalle de transmission de l'indication du compteur paramétrables, flanc du signal synchrone de remise à zéro du compteur et télégramme de commutation à l'arrivée du signal synchrone réglables.

## Fonction compteur de commutation:

- flanc de comptage des signaux à l'entrée et indication maximale du compteur sélectionnables, possibilité de paramétrer la grandeur de pas d'affichage de l'indication du compteur et le télégramme lorsque la valeur maximale du compteur est atteinte.

## Fonction comme sortie de commutation:

- Comportement en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci, temporisation à l'enclenchement ou à la mise hors service ou fonction de temporisation, sortie de cadencement (clignotement d'une LED).
- Entrée binaire 2x encastrée. Les deux entrées peuvent indépendamment l'une de l'autre être affectées à des fonctions différentes ou être verrouillées. Les deux entrées sont paramétrables comme sorties (max. 2 mA).
- Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur aux deux entrées ou à un compteur d'impulsions et un compteur de commutations.

---

## Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP256
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Nombre d'entrées:	2
Raccordements	
- KNX:	Borne de raccordement et de dérivation
- Câble d'entrée:	Jeu de câbles à 3 conducteurs

---

## Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

---

## Dimensions en mm

43                      28                      15

---