




Station de porte pour montage apparent 3x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	1267 66	1	263,87	18	4010337267669
 anthracite	1267 67	1	273,40	18	4010337267676
 teinte alu	1267 65	1	273,40	18	4010337267652

Caractéristiques

- Station de porte pour montage apparent complètement préassemblée pour le montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
- Dans le design de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44.
- Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé d'aluminium.
- Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
- Protection antivol à l'aide des vis à six lobes internes.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel.
- Volume vocal réglable.
- Éclairage blanc de touche d'appel par technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira.
- Faible hauteur de saillie de 19 mm seulement.

Caractéristiques techniques

Alimentation: via le bus 2 fils

Raccordements

- Bus 2 fils: 2 x borne vissée

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22.

- alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée

Indice de protection: IP44

Température ambiante: -25 °C à +70 °C

Indications

- Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x.

Dimensions en mm

Plaques nominatives:	L 110	H 181	P 19
	L 62	H 18	P -
