



Colonne d'éclairage hauteur 769 mm



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 anthracite	1343 28	1	642,62	17	4010337343288
 teinte alu	1343 26	1	694,41	17	4010337343264

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

- L'élément d'éclairage est constitué d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
- Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
- Le raccordement se fait via une borne à vis à 5 pôles pour conducteurs rigides et souples jusqu'à 4 mm².

Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP44

Indications

- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
- Fixation à 1 cheville.
- Il est possible d'utiliser des sources lumineuses à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.

Etendue de la livraison

- Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
- Les sources lumineuses ne sont pas comprises dans la livraison.

Dimensions en mm

Pied:	L 229	H 10	P 155
Colonne:	L 142	H 769	P 75
