

## Colonne d'éclairage, hauteur 769 mm



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  anthracite   | 1343 28 | 1   | 670,90         | 17 | 4010337343288 |
|  teinte alu | 1343 26 | 1   | 724,96         | 17 | 4010337343264 |

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

### Caractéristiques

- L'élément d'éclairage est composé d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
- Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
- Le raccordement se fait via une borne à vis à 5 pôles pour des conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP44

### Indications

- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
- Fixation à 1 cheville.
- Il est possible d'utiliser des ampoules à culot à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.

## Etendue de la livraison

- Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
- Les sources lumineuses ne peuvent pas être comprises dans la livraison.

---

## Dimensions en mm

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| Socle:   | B 229 | H 10  | T 155 |
| Colonne: | B 142 | H 769 | T 75  |

---