



## Colonne d'énergie Gira avec élément d'éclairage et 3 unités vides hauteur 1600 mm non équipé



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 anthracite	1353 28	1	1.149,02	17	4010337353287
 teinte alu	1353 26	1	1.228,96	17	4010337353263

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

### Caractéristiques

- Colonne d'énergie Gira à équiper librement avec 3 unités vides et élément d'éclairage.
- L'élément d'éclairage est constitué d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
- Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
- Les trois unités vides peuvent être garnies individuellement par le client à l'aide de modules d'appareils du programme TX\_44 ou du System 55.

### Caractéristiques techniques

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé): IP44

### Indications

- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
- Fixation à l'aide de trois chevilles pour charges lourdes.

- Il est possible d'utiliser des sources lumineuses à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.
  - La séparation électrique le cas échéant nécessaire du réseau et de la basse tension peut être réalisée avec l'accessoire joint.
- 

## Etendue de la livraison

- Cadre de finition 3x TX\_44 est compris dans la livraison.
  - Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
  - Les sources lumineuses ne sont pas comprises dans la livraison.
- 

## Dimensions en mm

Pied:	L 229	H 10	P 155
Colonne:	L 142	H 1600	P 75

---