



Colonne d'énergie Gira avec élément d'éclairage et 3 unités vides Hauteur 1600 mm non équipé



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  anthracite | 1353 28 | 1 | 1.237,97 | 17 | 4010337353287 |
|  teinte alu | 1353 26 | 1 | 1.324,09 | 17 | 4010337353263 |

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

- Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins avec 3 unités vides et élément d'éclairage.
- L'élément d'éclairage est composé d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
- Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
- Les trois unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d'appareils du programme TX_44 ou du System 55.

Caractéristiques techniques

Degré de protection (couverture de l'appareil fermé): IP44

Indications

- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
- Fixation avec trois chevilles pour charge lourde.
- Il est possible d'utiliser des ampoules à culot à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.

- La séparation électrique le cas échéant nécessaire du réseau et de la basse tension peut être réalisée avec l'accessoire joint.

Etendue de la livraison

- Le cadre de finition 3x TX_44 est compris dans la livraison.
 - Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
 - Les sources lumineuses ne peuvent pas être comprises dans la livraison.
-

Dimensions en mm

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| Socle: | B 229 | H 10 | T 155 |
| Colonne: | B 142 | H 1600 | T 75 |
