

Régulateur de bâtiment avec interface de bouton-poussoir 4x pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2101 01	1	155,60	06	4010337048183
blanc brillant	2101 03	1	155,60	06	4010337048190
blanc satiné	2101 27	1	155,60	06	4010337048244
anthracite	2101 28	1	157,68	06	4010337048251
teinte alu	2101 26	1	159,75	06	4010337048237
noir mat	2101 005	1	159,75	06	4010337037248
gris mat	2101 015	1	159,75	06	4010337083030
acier inoxydable	2101 600	1	161,83	06	4010337021513

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 23 mm

Indications

- Le régulateur de bâtiment ne possède pas d éléments de commande ou d affichage.
-