


Module thermostat d'ambiance 230 V~/10 A avec contact à fermeture, témoin lumineux et capteur pour chauffage électrique par le sol



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  | 2474 00 | 1 | 112,18 | 02 | 4010337104407 |

Caractéristiques

- Thermostat électronique pour la commande de chauffage électrique par le sol ou de systèmes pour tempérer le chauffage au sol.
- Régulation de la température du sol dans des locaux fermés.
- Disjoncteur manuel de la régulation de la température du sol.
- Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale.
- Capteur de température externe (capteur externe).
- Fonction de protection contre le gel.
- Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
- Interruption du chauffage pendant 5 minutes après une heure de chauffage continu.
- La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tension nominale: | 230 V CA, 50 Hz |
| Courant de commutation: | max. 10 A |
| Puissance de raccordement | |
| - Charge résistive: | 2300 W |
| En attente: | < 0,15 W |
| Longueur de câble | |
| - Entrées: | max. 100 m |
| Montage: | dans un boîtier selon DIN 49073 |
| Température ambiante: | -5°C à +45°C |
| Capteur à distance | |
| - Conducteur de raccordement: | 4 m |
| - prolongeable: | 50 m max. |
| - prolongeable: | 2 x 1,5 mm ² |

