




Utilisation de l'interrupteur-poussoir 10 AX 250 V CA Interrupteur va-et-vient 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3128 00	10	32,36	01	4010337039075
 sans griffes de fixation	3838 00	1	32,36	01	4010337064411

Caractéristiques

- Peut également être utilisé avec bascule 1x.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W