



Module interrupteur et bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ interrupteur va-et-vient / B-P va-et-vient



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  avec griffes de fixation | 3139 00 | 10 | 27,75 | 01 | 4010337039136 |
|  sans griffes de fixation | 3869 00 | 1 | 27,75 | 01 | 4010337064565 |

Caractéristiques

- Interrupteur et bouton-poussoir double allumage pour lequel la manette de gauche est un interrupteur et la manette de droite un bouton-poussoir.
- Pour commuter et changer la couleur de la lampe d orientation LED.
- Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement.
- Pour la commande de postes secondaires de variateurs.
- Pour la commande d un éclairage commuté.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Profondeur d'encastrement: | 32 mm |
| section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: | 2,5mm ² |
| Puissance nominale - LEDi/ CFLi: | 100 W |