



Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ bouton-poussoir va-et-vient 1 pôle



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3156 00	10	11,91	01	4010337039099
 sans griffes de fixation	3876 00	10/100	11,91	01	4010337064695

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3156 00: 32 mm
- 3876 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.