


## Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d'inscription Inverseur unipolaire



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3156 31	1	38,62	14	4010337124115

### Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

### Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.  
- Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.