

Détecteur de mouvement Cube 120



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	2442 02	1	133,50	08	4010337056430
 anthracite	2442 10	1	139,57	08	4010337056416

Caractéristiques

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction des mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température.
- La lumière continue (max. 2 h) peut être activée à l'aide d'un interrupteur/interrupteur-poussoir optionnel.
- Mode test pour l'évaluation de la zone de détection.
- Réglage individuel de la zone de détection à l'aide de la plaque de recouvrement fournie, qui peut être découpée sur mesure.
- Délai d'extinction réglable : 5 s à 15 min ou opération de courte durée 1 s.
- Sauvegardez la valeur crépusculaire actuelle grâce à la fonction d'apprentissage.
- Protection contre l'éblouissement, évaluation du capteur indépendante de la luminosité pendant 60 s en cas d'éblouissement par une lumière étrangère.
- Fonctionnement de courte durée, la sortie est activée pendant environ 1 s.
- Télécommande en option.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 230 V~ CA, 50/60 Hz

Puissance de raccordement

- Lampes LED HT: type 200 W
- Lampes à incandescence: 2000 W
- tubes fluorescents non compensés: 1000 VA ($\cos \phi = 0,5$)
- tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 W / 45,6 μ F
- Lampes fluorescentes, à compensation de rang:

Charge capacitive: 176 μ F

Valeur de luminosité

- Valeur de luminosité: 2 à 1000 lx

Dispositif de réglage

- Délai de temporisation: 5 s à 15 min

section de raccordement

- fil rigide:	2,5 mm ² max.
- fil souple sans embout:	2,5 mm ² max.
- fil souple avec embout:	1,5 mm ² max.

Degré de protection: IP54

Température ambiante: -25°C à +55°C

Angle de détection: 120°

Hauteur de montage de 2,50 m

- Zone de détection vers l'avant, max.: env. 16 m
- Portée de chaque côté, max.: env. 11 m

Indications

- Convient pour le montage au plafond et au mur à l'intérieur et à l'extérieur.
 - En option : Commande à distance par télécommande IR PIR 3.
 - Pour les "lampes économiques", tenir compte des pointes élevées de courant d'enclenchement. Vérifier l'aptitude des lampes avant leur utilisation!
-

Etendue de la livraison

- Un cache permettant d'ajuster la zone de détection est compris dans la livraison.
-

Dimensions en mm

sans objectif:	87	87	85
----------------	----	----	----
