

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Bornes à vis**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4754 01	1/5	19,30	01	4010337114154
 blanc brillant	4754 03	1/5	19,30	01	4010337114178
 blanc satiné	4754 27	1/5	19,30	01	4010337114192
 anthracite	4754 28	1/5	20,57	11	4010337114208
 teinte alu	4754 26	1/5	25,31	11	4010337114185
 noir mat	4754 005	1/5	25,31	11	4010337114147
 gris mat	4754 015	1/5	25,31	11	4010337114161

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).

- Griffes d'écartement encastrées.
 - Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
 - Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
 - Profondeur de montage réduite.
 - Grand levier à œillet ergonomique.
 - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
 - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
 - Base thermoplastique incassable.
-

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 29 mm

Propriétés des conducteurs

- rigide et flexible:

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d'étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l'eau).
 - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-