

**Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 1,10 m Komfort BT  
System 55**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5374 01	1/5	131,19	02	4010337048336
 blanc brillant	5374 03	1/5	131,19	02	4010337048459
 teinte alu	5374 26	1/5	138,93	02	4010337048992
 blanc satiné	5374 27	1/5	131,19	02	4010337049517
 anthracite	5374 28	1/5	134,19	02	4010337049524
 noir mat	5374 005	1/5	138,93	02	4010337049531
 gris mat	5374 015	1/5	138,93	02	4010337087281
 acier inoxydable (laqué)	5374 600	1/5	147,51	02	4010337049548

## Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Le raccordement au poste principal d un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.
- Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l allumage/extinction en permanence au niveau de l appareil possible.

### Avec module de commutation System 3000

- Fonctionnement de courte durée

### Avec module variateur System 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande.
- Fonction d éclairage de base.
- Fonction d éclairage nocturne.

### Fonctions avec l application Gira System 3000

- Réglage du seuil de luminosité.
- Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Réglage du délai de temporisation.
- Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
- Simulation de présence.
- Avertissement de mise hors service.
- Fonctionnement de jour.
- Test de détection.
- Fonction de temporisation.
- Fonction d alarme.

---

## Caractéristiques techniques

Angle de détection:	180°
Valeur de luminosité	
- Réglable:	env. 5 à 500 lx
- Fixe:	Fonctionnement de jour
Sensibilité:	0, 25, 50, 75, 100 %
Indice de protection	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Délai de temporisation:	10 s à 60 min
Hauteur de montage max. 1,10 m	
- Zone de détection avant:	32 m max.
- Portée de chaque côté:	19 m max.
Puissance d'émission:	max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission:	type 10 m
Température ambiante:	-20°C à +45°C

## Indications

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.
- 

## Etendue de la livraison

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.
-