

**Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Standard
System 55**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5375 01	1/5	78,99	02	4010337051138
 blanc brillant	5375 03	1/5	78,99	02	4010337051145
 blanc satiné	5375 27	1/5	78,99	02	4010337051169
 anthracite	5375 28	1/5	81,99	02	4010337051176
 teinte alu	5375 26	1/5	86,72	02	4010337051152
 noir mat	5375 005	1/5	86,72	02	4010337051183
 gris mat	5375 015	1/5	86,72	02	4010337087298
 acier inoxydable (laqué)	5375 600	1/5	95,31	02	4010337051190

Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 ♦ fils System ♦ 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System ♦ 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System ♦ 3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques

Angle de détection:	180°
Valeur de luminosité	
- Réglable:	env. 5 à 500 lx
- Fixe:	Fonctionnement de jour
Sensibilité:	25, 50, 75, 100 %
Indice de protection	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Délai de temporisation:	env. 2 min fixe
Hauteur de montage max. 2,20 m	
- Zone de détection avant:	15 m max.
- Portée de chaque côté:	10 m max.
Hauteur de montage max. 1,10 m	
- Zone de détection avant:	10 m max.
- Portée de chaque côté:	9 m max.
Température ambiante:	-20°C à +45°C
