

Sensotec senza telecomando



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2376 01	1	211,32	02	4010337014478
bianco puro brillante	2376 03	1	211,32	02	4010337014485
bianco puro satinato	2376 27	1	211,32	02	4010337014508
antracite	2376 28	1	215,69	02	4010337014515
color alluminio	2376 26	1	218,59	02	4010337014492
nero opaco	2376 005	1	218,59	02	4010337037736

Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.

Caratteristiche

- Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti.

- Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
- Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
- Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
- Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere.
- Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
- Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
- La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
- Montaggio in scatola di installazione profonda.
- Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3.
- Il Sensotec è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende l'illuminazione dell'ambiente regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
- Un movimento all'interno del campo vicino accende l'illuminazione dell'ambiente alla luminosità massima.
- Luminosità di accensione dell'illuminazione dell'ambiente regolabile per il rilevamento remoto.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	230/240 V AC
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Temperatura ambiente:	da 0 °C a 50 °C
Altezza di montaggio:	1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore	
- Campo vicino:	circa 5 cm
- Campo remoto:	circa 6 m
Portata da ogni lato	
- Campo remoto:	circa 2 m
Luminosità:	da 10 a 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardato:	da 1 s a 60 min
Collegamento morsetti a vite	
- Monofilare:	da 1,5 a 2,5 mm ²
- a fili fini con capocorda:	da 1,5 a 2,5 mm ²
Potenza allacciata	
- Lampade a incandescenza:	da 4 a 300 W
- Lampade alogene AT:	da 4 a 300 W
- Lampade a LED:	tip. 4 fino a 60 W
Profondità di montaggio:	33 mm

Avvisi

- Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.