


## Modulo interruttore e pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ interruttore deviatore / pulsante deviatore



| Specifica                                                                                                     | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  con graffe di fissaggio     | 3139 00   | 10 | 29,73                 | 01 | 4010337039136 |
|  senza graffe di fissaggio | 3869 00   | 1  | 29,73                 | 01 | 4010337064565 |

### Caratteristiche

- Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante.
- Per comandare e controllare i colori della lampada di orientamento a LED.
- Per il comando manuale di rilevatori di movimento.
- Per il comando di apparecchi derivati di regolazione luce.
- Per comandare l'illuminazione accesa.
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

### Dati tecnici

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Profondità di montaggio:                     | 32 mm              |
| Sezione dei conduttori                       |                    |
| - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza nominale                             |                    |
| - LED/CFLi:                                  | 100 W              |