



Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  trasp. / bianco puro brillante | 2001 100 | 1 | 64,96 | 02 | 4010337047988 |
|  acciaio inox | 2001 600 | 1 | 80,86 | 02 | 4010337020356 |

Caratteristiche

Sensore tattile 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V

- Bilanciere con due LED rossi per l'indicazione dello stato.
- Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
- Retroilluminazione.
- Collegamento di due pulsanti, due LED e retroilluminazione mediante morsettiera sul lato posteriore.

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tensione nominale di ogni pulsante: | CA/CC 24 VA SELV |
| Caricabilità di ogni pulsante: | max 20 mA |
| Tensione nominale di ogni LED: | 24 V DC SELV |
| Caricabilità di ogni LED: | 1 mA |
| Collegamento: | 2 x morsettiera a 9 poli |
| Sezione dei conduttori: | da 0,4 a 0,8 mm ² a filo singolo |
| Profondità di montaggio: | 25 mm |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |

Avvisi

- Adatto solo per circuiti SELV.
 - Collegabile anche illuminato.
 - Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
-

Contenuto della fornitura

- Targhette delle diciture in bianco in dotazione.
-