

Pannello rilevatore di movimento 1,10 m Komfort per KNX System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN	
	bianco crema brillante	2050 01	1/5	190,99	06	4010337026907
	bianco puro brillante	2050 03	1/5	190,99	06	4010337026914
	bianco puro satinato	2050 27	1/5	190,99	06	4010337026921
	antracite	2050 28	1/5	193,69	06	4010337026938
	color alluminio	2050 26	1/5	197,88	06	4010337026945
	nero opaco	2050 005	1/5	197,88	06	4010337037224
	grigio opaco	2050 015	1/5	197,88	06	4010337082989
	acciaio inox (verniciato)	2050 600	1/5	205,71	06	4010337033042

Caratteristiche

- Montaggio su accoppiatore bus 3.
- Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
- Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
- Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
- Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
- Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
- Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
- Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio).
- Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti.
- Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
- Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
- Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
- Funzioni configurabili: commutazione, funzione scale, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
- Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione.
- Commutazione del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento attraverso comando sul posto.
- Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX.
- Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR.
- Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
- Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
- L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
- Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
- Misurazione della temperatura ambiente integrata.
- Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte.
- Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento.

Dati tecnici

Supporto KNX: TP256

Altezza di montaggio fino a 1,10 m

- Area di rilevamento verso la parte anteriore: max 32 m

- Portata da ogni lato: max 19 m

Angolo di rilevamento: 180°

Sensore di luminosità

- Campo di misura: da 1 a 1000 lx circa

Grado di protezione

- System 55, Gira F100: IP20

- TX_44: IP44

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

Sensore di temperatura

- Campo di misura: da -5 °C a +45 °C

- Precisione: ±1 K

Avvisi

- Adatto solo per l'utilizzo interno.
 - Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
-