

Modulo dimmer rotativo a LED universale Standard System 3000



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2450 00	1/5	82,62	02	4010337031406

Caratteristiche

- Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
- Impostazione automatica del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
- Accensione delicata per la lampada.
- Luminosità di accensione memorizzabile in modo permanente.
- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
- Luminosità minima regolabile.
- Protezione elettronica da cortocircuito.
- Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
- Funzionamento con o senza neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by: Max. 0,35 W

Potenza allacciata a 25 °C

- Lampade LED AT (ritardo di fase): tip. 3 fino a 60 W
- Lampade LED AT (anticipo di fase): tip. 3 fino a 120 W
- Lampada fluorescente compatta: tip. 3 fino a 60 W
- Lampade a incandescenza: da 20 a 210 W
- Lampade alogene AT: da 20 a 210 W
- Trasformatori Tronic: da 20 a 210 W
- Trasformatore elettronico con LED BT: tip. 20 fino a 60 W
- Trasformatore con avvolgimento: da 20 a 210 VA
- Trasformatore avvolto con LED BT: tip. 20 fino a 60 VA

Lunghezza della linea

- Carico: max 100 m

Montaggio: in scatola di installazione secondo DIN 49073

Profondità di montaggio: 24 mm

Sezione dei conduttori

- Conduttore flessibile con capocorda: max 4 mm²

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/22.

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

Avvisi

- In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
 - Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
 - Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
 - In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.
-