

Trasmettitore a parete RF 2 moduli per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	5178 01	1	135,44	06	4010337123026
bianco puro brillante	5178 03	1	135,44	06	4010337123033
bianco puro satinato	5178 27	1	135,44	06	4010337123040
antracite	5178 28	1	137,57	06	4010337123064
color alluminio	5178 26	1	139,68	06	4010337123057
nero opaco	5178 005	1	139,68	06	4010337123088
grigio opaco	5178 015	1	139,68	06	4010337123071

Caratteristiche

- Il trasmettitore a parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti con una piastra di montaggio.
- La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
- Interfaccia USB Micro tipo B integrata utilizzabile per la programmazione locale e come interfaccia KNX RF.

- Apparecchio alimentato da pile.
- L'apparecchio supporta KNX Secure.

Funzione "Commutazione"

- Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
- Comando per la pressione del tasto breve o prolungata del tasto.

Funzione "Regolazione luce"

- È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (più chiaro-ON, più scuro-OFF, più chiaro/più scuro/COMMUTAZIONE).

Funzione "Veneziana"

- È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (SU, GIÙ, COMMUTAZIONE).

Funzione "Encoder"

- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Funzione "Colore"

- Comando del colore RGB/RGBW, alternanza tra 8 valori colore.

Funzione "Apparecchio derivato scene"

- Possibilità di richiamare e salvare le scene, alternanza tra 8 scene.

Funzione "Individuale"

- Premere o rilasciare diverse combinazioni di funzioni con il tasto.
- Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.

Dati tecnici

Supporto KNX: RF1.R

Modalità di messa in servizio: S-Mode

Tensione nominale: 3 V DC

Batterie: 1 x CR 2032

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale: 868,3 MHz

Potenza di trasmissione: Max. 20 mW

Portata (campo libero): circa 100 m

Avvisi

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
 - Se si utilizza una placca metallica, la portata può diminuire.
 - Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
-

Contenuto della fornitura

- Le batterie sono in dotazione.
 - Radiotrasmettitore a parete, piastra di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, sono in dotazione.
-