


Modulo da incasso unità di controllo Power DALI System 3000



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  | 5406 00 | 1/5 | 167,16 | 02 | 4010337048275 |

Caratteristiche

- Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
- Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
- Collegamento di apparecchi derivati possibile.
- Alimentatore di tensione DALI per 18 utenze DALI.
- Collegamento in parallelo di massimo 4 unità di controllo Power DALI per alimentare fino a 72 utenze DALI.
- Memorizzazione della luminosità minima, della temperatura del colore più fredda e più calda.
- Accensione con l'ultima luminosità/temperatura del colore impostata o con la luminosità/temperatura del colore memorizzata.
- Con pannello di comando System 3000 2 moduli: regolazione della temperatura del colore tramite bilanciario destro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

- Canale attuatore dimmer 1 modulo.
- Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
- Controllo della luminosità e della temperatura del colore regolabile individualmente.
- Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
- Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
- Rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo: Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi KNX come sensore.

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------|
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza assorbita: | Max. 2,8 W |
| Tensione nominale DALI: | 16 V DC (tip.) |
| Corrente di uscita: | max 36 mA |
| Numero di utenze DALI: | max. 18 |
| Numero di unità di controllo Power DALI azionabili in parallelo: | max. 4 |

| | |
|---|---|
| Regolazione della temperatura del colore: | 2000 - 10000 K |
| Apparecchi derivati | |
| - Pulsanti meccanici non illuminati: | Nessun limite |
| - Modulo apparecchio derivato a 2 fili: | Nessun limite |
| - Modulo apparecchio derivato a 3 fili: | max. 10 |
| Profondità di montaggio: | 30 mm |
| Montaggio: | In scatola di installazione secondo DIN 49073 |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |
