


## Modulo di comando veneziane System 3000 con ingresso per apparecchio derivato



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5414 00	1/5	129,67	02	4010337027423

### Caratteristiche

- Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
- Funzionamento come apparecchio principale o derivato.
- Attraverso gli ingressi per apparecchio derivato è possibile l'integrazione in controlli centralizzati o di gruppo.
- Blocco allarme vento tramite l'ingresso per apparecchio derivato.
- È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
- È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i fincorsa, senza pannello.
- Funzione di inversione dei poli delle uscite per l'avvio semplificato.
- Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

- Attuatore veneziana 1 modulo.
- Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
- Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
- Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
- Rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo: Possibilità di selezionare il tipo di tenda, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione protezione dal sole, tensionamento del telo per tende da sole, correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione, riconoscimento automatico del tempo di movimentazione tramite bus KNX, funzione scene (16 scene), funzione di blocco.

### Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata motori:	700 W
Modalità stand-by:	da 0,1 W a 0,5 W
Montaggio:	in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:	24 mm
Sezione dei conduttori	
- Conduttore rigido:	da 1 a 4 mm <sup>2</sup>
- conduttore flessibile con capocorda:	da 0,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

---