


Modulo videocamera System 106



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 vetro nero	5561 000	1	1.104,82	10	4010337022497

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai pulsanti di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un armonica immagine complessiva. I pulsanti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

Adattamento individuale grazie alla struttura modulare

System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.

Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Materiali di alta qualità

I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

Installazione semplice e montaggio graduale

Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

Diciture individuali

Le scritte dei pulsanti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio diciture Gira.

Caratteristiche

- Dietro al vetro nero sostituibile si nasconde una videocamera di qualità con elevata sensibilità luminosa. Grazie ad un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre al corrente di ciò che accade davanti alla porta di casa.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione

- Sistema: mediante cavo piatto, 10 poli
- fino a 2 moduli videocamera: mediante centralina di comando Video
- a partire dal 3° modulo videocamera: supplementare mediante alimentazione di tensione per sistema di citofonia DC 24 V 300 mA

Potenza assorbita

- Massimo: 2,7 W (videocamera attiva in modalità notturna)
- Modalità stand-by: 80 mW

Collegamenti

- Sistema (cavo piatto, 10 poli): 2 strisce di prese
- Video (analogico): 1 strisce di prese

Sensore videocamera

- Tipo: CMOS 1/3"
- Risoluzione: 2 MP

Campo di rilevamento visibile: 100°

Campo di rilevamento visualizzato (sullo schermo)

- manopola su posizione 9: 100°
- in rapporto normale 4:3: 85°

Sistema dei colori: PAL

Risoluzione segnale video: Analogico-CVBS, 50Hz/625 righe

Soglia di commutazione da modalità diurna a notturna: 1 lx

Sensibilità luminosa nel servizio B/N: 0,1 lx

Tempo di esposizione diaframma elettronico: fino a 1/60 000 s

Altezza di montaggio consigliata: 1,50 m

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione: IP54

Dimensioni in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7
