GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met overspanningsbeveiliging



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0451 40	1/5	203,40	02	4010337451402
 grijs	0451 42	1/5	203,40	02	4010337451426
 rood	0451 43	1/5	203,40	02	4010337451433
 blauw	0451 46	1/5	203,40	02	4010337451464
 zwart	0451 47	1/5	203,40	02	4010337451471

Kenmerken

- Beschermt elektrische en elektronische apparaten tegen transiënte overspanningen.
- Met akoestisch en visueel signaal.
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom I_L:	16 A
Beveiligingsniveau	
- U_P (L/N):	≤ 1,25 KV
- U_P (L/PE, N/PE):	≤ 1,25 KV
Inbouwdiepte:	31 mm

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Let op! Zonder shutter.
- Fijnbeveiliging type 3 ter beveiliging van elektrische en elektronische apparatuur tegen transiënte overspanningen conform EN 61643-11.
- Toepassing alleen in combinatie met grofbeveiliging type 1 en middenbeveiliging type 2.
- Toepassing in TN-, TT- en IT-netwerken.
