


Schakelactor 2-voudig 16 A met handbediening voor KNX



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  DIN-rail | 1040 00 | 1 | 254,10 | 26 | 4010337058359 |

DIN-railschakelactoren met geïntegreerde busaankoppelaar. Voor het schakelen van onafhankelijk aan te sturen belastinggroepen. Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel aan of zonder KNX bedrijf. Aansluiting meerfasig. Geen aanvullende voeding vereist.

Kenmerken

- Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de schakelstand-indicatie.
- Gebruik als maak- of verbreekcontact.
- Centrale schakelfunctie.
- Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
- Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
- Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
- Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
- Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
- Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
- Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametrizeerbaar.
- Geheugenfunctie voor lichtscènes.
- Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren.
- Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
- Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
- Onafhankelijk schakelen van de twee uitgangen.

Technische gegevens

| | |
|-----------------|---|
| KNX medium: | TP256 |
| Aansluitingen | |
| - KNX: | Aansluit- en aftakklem |
| - Belasting: | Schroefklemmen |
| Relais | |
| - Aantal: | 2 |
| - Contact: | elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel |
| Schakelvermogen | |
| - AC 230 V: | 16 A / AC1 of 10 A / AC3 |

| | |
|--|--|
| - AC 400 V: | 10 A / AC1 of 6 A / AC3 |
| - DC: | 16 A / 24 V |
| Maximale inschakelstroom: | 400 A, 150 μ s, 200 A, 600 μ s |
| Aansluitvermogen | |
| - Ohmse belasting: | 3600 W |
| - Capacitieve belasting AC 230 V: | 16 A, max. 140 μ F |
| - Gloeilampen: | 2500 W |
| - HV-halogenen: | 2500 W |
| - gewikkelde trafo: | 1200 VA |
| - Tronic-trafo: | 1500 W |
| - TL-lampen, niet-gecompenseerd: | 2500 VA |
| - TL-lampen, duoschakeling: | 2300 VA |
| - TL-lampen, parallel gecompenseerd: | 1300 VA |
| - Kwikdamplampen niet-gecompenseerd: | 2000 W |
| - Kwikdamplampen parallel gecompenseerd: | 2000 W |
| Aansluitingdoorsnede: | max. 4 mm ² |

Aanwijzingen

- Montage op DIN-profielrail.
 - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
-

Levering

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
-

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4
