


DCS-inbouw-schakelactuator



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1211 00 3509106	1/5	67,33	18	4010337211006

Kenmerken

- Inbouwschakelactuator voor het aansturen van een externe gong of andere verbruiker via de Gira deurcommunicatiebus.
- Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact (24 V SELV/ 50 µA tot 1,6 A AC/DC) via de 2-draads bus.
- De inbouwschakelactuator kan worden aangestuurd via:
 - de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation,
 - de verdiepingsbelknop op het huisstation,
 - de belknop op het deurstation, de belknop op het huisstation,
 - een potentiaalvrij drukcontact (in combinatie met de deurcommunicatiedrukcontactinterface 2-voudig).
- De inbouwschakelactuator kan in vier verschillende bedrijfsstanden worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min. en impuls.
- Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
- Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 sec. of 1 tot 10 min.
- Ledweergave voor programmering, functiekeuze en tijdstelling.

Technische gegevens

Voeding:	via 2-draads bus
potentiaalvrij relaiscontact:	50 µA tot 1,6 A bij AC/DC 24 V SELV
Aantal in te leren belknoppen:	max. 16
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50°C

Aanwijzingen

- De inbouwschakelactuator is bedoeld voor montage in een diepe apparaatdoos (60 mm diep) achter een deurcommunicatiebusaankoppelaar.

Afmetingen in mm

Inbouwschakelactuator: b 43 h 28 d 15
