


## Gira Eco voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2045 00	1	499,00	02	4010337128069

## Kenmerken

- Integratie van vijf oplaadpunten per apparaat in het KNX systeem (volledig configureerbaar via ETS).
- Prioriteit toekennen aan een oplaadpunt.
- Dynamisch lastbeheer (DLM).
- Statisch lastbeheer (SLM).
- Gemengd gebruik van verschillende fabrikanten.
- Ondersteuning van externe elektriciteitsmeters (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generiek) bij oplaadpunten die geen interne elektriciteitsmeter hebben.
- Netwerkvriendelijke besturing.
- Geïntegreerde RS485-adapter.
- Statuswaarden opladen: laadpuntoestand (status), verbonden (status), opladen (status), opladen beëindigd (status), onderbreking (instellen/status), start/stop (instellen/status), ontgrendelen (instellen).
- Statuswaarden laadstroom: doel (status/instellen), actueel L1-L3, actueel (status).
- Statuswaarden vermogen: actueel L1-L3, actueel (status).
- Statuswaarden energie: actueel L1-L3, actueel (status).
- Statuswaarden energieverbruik: laatste lading (status), totaal (status).
- Statuswaarden storing: storing, laatste storing.
- Statuswaarden: communicatie-ID (EVCCID) (status), interne temperatuur oplaadpunt (status), temperatuurwaarschuwing, RFID-tag (status), serienummer, firmwareversie oplaadpunt.
- KNX Secure.
- Uitbreidbaar via firmware-updates.

## Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 24 V tot 30 V
Opgenomen vermogen:	2,3 W(DC 24 V externe voeding)
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
KNX communicatie:	KNX/TP, S-Mode
KNX medium:	TP1-256
IP-communicatie:	Ethernet 10/100 BaseT
Aansluitingen:	2x RJ45 (geïntegreerde switch) aansluit- en aftakklems voor KNX en 24 V

---

## Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2 (DIN-rail plus)

---