







System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m Komfort BT System 55



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans | 5376 01 | 1 | 02 | 4010337050261 |
|  renhvit glans | 5376 03 | 1 | 02 | 4010337050537 |
|  antrasitt | 5376 28 | 1 | 02 | 4010337050636 |
|  aluminiumsfarget | 5376 26 | 1 | 02 | 4010337050575 |
|  svart matt | 5376 005 | 1 | 02 | 4010337050650 |
|  grå matt | 5376 015 | 1 | 02 | 4010337087304 |
|  rustfritt stål (lakkert) | 5376 600 | 1 | 02 | 4010337050674 |

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.

- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

- Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul.
- Grunnlysfunksjon.
- Nattdlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Tidsurfunksjon.
- Alarmfunksjon.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Registreringsvinkel: | 180° |
| Lysstyrkeverdi | |
| - Kan justeres: | ca. 5 til 500 lux |
| - Fast: | Dagmodus |
| Følsomhet: | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Kapslingsgrad | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Etterløpstid: | ca. 10 sek. til 60 min. |
| Monteringshøyde opptil 2,20 m | |
| - Registreringsområde forover: | maks. 15 m |
| - Rekkevidde på hver side: | maks. 10 m |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m | |
| - Registreringsområde forover: | maks. 10 m |
| - Rekkevidde på hver side: | maks. 9 m |
| Overføringskapasitet: | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde: | type 10 m |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +45 °C |
