


## System 3000 DALI-Power-styreenhet innfelt innsats



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5406 00	1	02	4010337048275

### Egenskaper

- Kobling og innstilling av lysstyrken til lamper med DALI-grensesnitt.
- Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
- Slaver kan tilkobles.
- DALI-spenningsforsyning for 18 DALI-deltakere.
- Parallellkobling av opptil 4 DALI-Power-styreenheter for forsyning av opptil 72 DALI-deltakere.
- Lagring av minimumslysstyrke, kaldeste og varmeste fargetemperatur.
- Slå på med sist innstilte lysstyrke/fargetemperatur eller lagret lysstyrke/fargetemperatur.
- Med system 3000 dobbel betjeningsmodul: Justering av fargetemperaturen via høyre vippebryter.

### Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Inngangseffekt:	maks. 2,8 W
Nominell spenning DALI:	DC 16 V (typ.)
Utgangsstrøm:	maks. 36 mA
Antall DALI-deltakere:	maks. 18
Antall DALI-Power-styreenheter som kan parallellkobles:	maks. 4
Fargetemperaturinnstilling:	2000 opptil 10000 K
Underenheter	
- Mekaniske trykkbrytere uten lys:	ubegrenset
- Underenhetinnsats 2-tråds:	ubegrenset
- Underenhetinnsats 3-tråds:	maks. 10
Monteringsdybde:	30 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

