

System 3000 relékoblingsinnsats potensialfri



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5407 00	1	02	4010337112068

Egenskaper

- Kobling av belysninger og enfasede motorer.
- Styling av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats.
- Slaver kan tilkobles.
- Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
- Testdrift for funksjonstesten.
- Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med KNX RF betjeningsmodul enkel/dobbel

- Koblingsaktuatorkanal enkel.
- Sensorkanal enkel eller dobbel.
- Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
- Trådløs styring av KNX-enheter som sensor mulig.
- Funktionsauswahl des Einsatzes: Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
- Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsstrøm ved 35 °C - ohmsk:	16 A (AC1)
Koblingsstrøm - Lysrør:	4 AX
Standby:	0,1 til 0,5 W
Tilkoblingseffekt ved 35 °C	
- HV-LED-lamper:	type 400 W
- Kompaktlysrør:	type 400 W
- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2000 W
- Gira-Tronic-transformatorer:	1500 W

- Induktive transformatorer:	1000 VA
- Lysrør, ukompensert:	920 VA
Kapasitiv last:	920 VA (115 µF)
Etterløpstid:	uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Monteringsdybde:	24 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.
