

Gira G1 z WLAN



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szkło, czarny	2066 05	1	36	4010337125303
 szkło białe	2066 12	1	36	4010337125297

Właściwości

- Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
- Połączenie i komunikacja w zależności od wersji przez LAN lub WLAN.
- Wbudowany głośnik.
- Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.
- Urządzenie monoblokowe ze zintegrowanym zasilaczem i przyłączem RJ45.
- Szybkie uruchamianie za pomocą Gira Project Assistant (GPA) ze zoptymalizowanymi profilami użytkownika do obsługi pomieszczeń lub budynków.

Możliwości zastosowania i kombinacje

- Gira G1 jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:

- unifon jako klient SIP
- unifon do bramki systemu domofonowego IP
- integracja usług internetowych
- klient do następujących systemów i serwerów: Gira HomeServer – Gira X1 – Gira One

Właściwości w funkcji wideounifonu

- Przełączanie kamery: ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych.
- Uruchamianie rygla drzwiowego.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Możliwość wyboru 10 różnych melodii dzwonka.

- Przyjmowanie rozmowy.
- Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
- Przyjmowanie rozmów z innego unifonu.
- Przywołanie można uruchomić przez wejście wtórnikowe.
- Przywołanie z piętra uruchamiane za pośrednictwem czujnika przyciskowego do KNX.

Cechy jako unifon z SIP-Client

- Funkcja klienta dla systemów zewnętrznych SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
- SIP Direct Calls lub przez Registrar.
- Możliwe 64 wywołania wewnętrzne, np. konsjerża.
- Obsługa Early Media dla obrazu wideo

Włączenie usług internetowych

- Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).

Właściwości jako klient Gira HomeServer

- Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira HomeServer jako klient od wersji Gira HomeServer Expert 4.13.
- Gira G1 przedstawia projekt interfejsu Gira HomeServer. Obsługiwane są przy tym prawie wszystkie funkcje należące do standardowego zakresu dostawy Gira HomeServer, a także diagramy, kamery, archiwa kamer, komunikaty, wskazania wartości i prognoza pogody. Możliwa jest również prezentacja dowolnej wizualizacji.
- Obsługiwany jest zarówno jasny, jak i ciemny motyw interfejsu, które można przełączać.
- Możliwa jest uproszczona parametryzacja przez GPA (Gira Project Assistant), jeżeli G1 ma być używany wyłącznie jako urządzenie do obsługi pomieszczeń.
- Ponadto G1 może być równolegle wykorzystywany jako unifon. Funkcję tę można zrealizować w przypadku 2-przewodowego systemu domofonowego Gira poprzez bramkę systemu domofonowego IP lub jako klient SIP.

Właściwości jako klient Gira X1

- Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira X1 jako Client.
- Po aktualizacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira X1. Możliwa jest przy tym obsługa do 500 funkcji Gira X1.
- Dodatkowo do funkcji Gira X1 systemu zarządzania budynkiem w przypadku Gira G1 jako klient Gira X1 dostępne są następujące funkcje:- funkcja bezpośrednia- domofonia Gira- serwis pogodowy online

Właściwości jako klient serwera Gira One

- Zależnie od konfiguracji Gira G1 można stosować w instalacjach z serwerem Gira One w funkcji klienta.
- Po aktywacji Gira G1 jest interfejsem Gira aplikacji Gira Smart Home. Można przy tym zwizualizować maksymalnie 250 odbiorników Gira One.
- Możliwych jest maksymalnie 50 urządzeń Gira G1 w jednym projekcie Gira One.
- Dodatkowo do odbiorników układu sterowania budynku w przypadku Gira G1 w formie klienta serwera Gira One dostępne są następujące funkcje:- funkcja bezpośrednia- domofonia Gira- serwis pogodowy online.
- Zasilanie Gira G1 odbywa się przez zintegrowany zasilacz 24 V DC lub przez przewód sieciowy (Power over Ethernet).
- Gira G1 może pracować w sieciach 2,4 GHz lub 5 GHz.

Dane techniczne

Zasilanie:	PoE
Klasa wydajności PoE 0:	DC 48 V PoE
Standard PoE:	IEEE 802.3af
Instalacja sieciowa:	Specyfikacja sieci Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Pobór mocy	
- Maksymalnie:	8 W
- Typowo:	4 W
Przylączy	
- Przylączy sieciowe:	RJ45

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

- Wejście wtórnikowe do przycisku
przywołania na piętrze:

Zacisk wtykany, zestaw przewodów 5-żyłowych

Wyświetlacz

- Przekątna: 17,78 cm (= 7")
- Liczba kolorów: 16,7 M
- Rozdzielczość: 800 × 1280 px, 216 ppi
- Jasność: 340 cd/m²
- Kontrast: 1:1000
- Kąt widzenia: >85° w każdą stronę

Temperatura otoczenia:

od +5°C do +40°C

Czujnik zbliżeniowy

- Zasięg: maks. 40 cm
- Zakres wykrywania: 30° w poziomie, 10° w pionie
- Stopień ochrony: IP3XD

Wymiary

- Wysokość konstrukcyjna: szer. 114 × wys. 181 × gł. 15 mm

Głębokość montażu:

18 mm

Przewód przyłączeniowy:

24 V DC

Przylączy

- Zasilanie: Zacisk wtykany, 2-bieg.

Zasilanie:

DC 16–31 V ± 2 V

Czujnik zbliżeniowy

- Standard sieci WLAN: IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz

Wskazówki

- Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
-
-
- Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
- Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
-
-

Zakres dostawy

- Moduł wyświetlacza, ramki montażowe, zestaw przewodów 5-żyłowych, kabel krosowy
-