









## Radio podtynkowe z IP



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2320 01	1	03	4010337107699
 czysta biel z połyskiem	2320 03	1	03	4010337107705
 czysta biel, matowy	2320 27	1	03	4010337107729
 antracytowy	2320 28	1	03	4010337107736
 kolor aluminium	2320 26	1	03	4010337107712
 czarny matowy	2320 005	1	03	4010337107743
 szary matowy	2320 015	1	03	4010337107750
 stal szlachetna	2320 600	1	03	4010337107767

## Właściwości

- Radio internetowe do montażu podtynkowego.
- Radio umożliwia odbiór radiostacji internetowych za pośrednictwem sieci WLAN.
- Alternatywnie radia można używać do obsługi głośników Sonos.
- Możliwe jest też odtwarzanie plików muzycznych przez łącze Bluetooth® z mobilnego urządzenia końcowego.
- Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasazanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
- Integracja z siecią WLAN odbywa się w prosty sposób za pomocą funkcji WPS.
- Ponadto uruchomienie można wygodnie przeprowadzić za pomocą aplikacji Gira System 3000 z mobilnego urządzenia końcowego. W aplikacji można też wprowadzić dalsze ustawienia radia. Można zaprogramować maks. 20 ulubionych stacji radiowych; pierwsze trzy stacje wywołuje się bezpośrednio przyciskami ulubionych na odbiorniku radiowym.
- Pozostałe funkcje dostępne w aplikacji to wybór trybów pracy „Radio internetowe” lub „Obsługa Sonos”, indywidualny układ wyświetlanych treści, ustawienia dźwięku, prognoza pogody i funkcja budzika.
- Za pośrednictwem wejścia wtórnikowego 230 V możliwe jest włączanie radia, np. za pomocą przełącznika światła lub czujnika ruchu razem z oświetleniem pomieszczenia.
- Radio jest umieszczone w kompaktowym urządzeniu podtynkowym, co umożliwia jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.
- Głośnik może być zainstalowany w zestawie z radiem lub oddzielnie w puszcze instalacyjnej. Do radiowego modułu podtynkowego można podłączyć dwa głośniki. Radio może pracować w trybie mono i stereo.
- W trybie usypiania (sleep) następuje automatyczne wyłączenie radia 30 minut po włączeniu. Radio może być też stosowane w funkcji budzika.

---

## Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Impedancja głośnika:	4 Ω do 16 Ω
Zaciski przyłączeniowe	
- Sieć:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>
- Głośnik:	od 0,5 mm <sup>2</sup> do 1,5 mm <sup>2</sup>
Głębokość montażu:	32 mm
Moc głośników:	1,5 W (8 Ω) 3 W (4 Ω)
Częstotliwość radiowa:	2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawcza:	maks. 2,5 mW
Zasięg nadajnika:	typ. 10 m
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

---

## Wskazówki

- W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
-