

## Obrotowy ściemniacz podtynkowy LED System 3000 Basic RC



| Specyfikacja                                                                      | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  | 2457 00       | 1                    | 02 | 4010337131458 |

### Właściwości

- Urządzenie pracuje na zasadzie odcinania fazy.
- Włączanie z łagodnym rozruchem chroniącym źródła światła.
- Przycisk/łącznik schodowy do włączania w obwodach schodowych i krzyżowych.
- Regulowana jasność minimalna.
- Regulowana jasność maksymalna.
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.
- Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
- Nie jest wymagany przewód neutralny.

### Dane techniczne

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie znamionowe:                                                                | AC 230 V, 50/60 Hz                   |
| Tryb gotowości:                                                                     | brak                                 |
| Moc przyłączeniowa przy 35°C                                                        |                                      |
| - Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):                                             | zazw. 3 do 200 W                     |
| - Żarówki:                                                                          | 3 do 200 W                           |
| - Lampy halogenowe 230 V:                                                           | 3 do 200 W                           |
| - Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy): | zazw. 3 do 200 W                     |
| Długość przewodu                                                                    |                                      |
| - Obciążenie:                                                                       | maks. 100 m                          |
| Głębokość montażu:                                                                  | 24 mm                                |
| Montaż:                                                                             | w puszcze instalacyjnej wg DIN 49073 |
| Temperatura otoczenia:                                                              | od 0°C do +35°C                      |