


## Gira One i KNX: Interfejsy przycisku Standard Interfejs przycisku 2x Standard do Gira One i KNX



| Specyfikacja   | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  | 5182 00       | 1/5                  | 06 | 4010337110132 |

### Właściwości

#### Funkcja w systemie Gira One

- Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
- Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
- Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

#### Wejścia binarne

- Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
- Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zaciemniania i wentylacji.
- Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
- Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.

#### Funkcja w systemie Gira KNX

- W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych kanałów, które w zależności od parametryzacji ETS pracują jako wejścia lub jako wyjścia.
- Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
- Wyjścia: przyłączyć diod LED. Odporne na zwarcie, zabezpieczone przed przeciążeniem i zmianą biegunów. Możliwe przełączanie równoległe wyjść, do odbiorników o dużym zapotrzebowaniu prądu.
- Wejścia: Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków w następstwie powstawania warstwy oksydacyjnej na podłączonych stykach.
- Kanały można aktywować i dezaktywować pojedynczo.

#### Parametryzacja możliwa w zależności od wybranej funkcji kanału

- Rodzaj styku można ustawić.

- Przełączanie: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie).
- Ustawienie wymuszone: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, wymuszona aktywacja, włączenie, wymuszona aktywacja, wyłączenie, wymuszona dezaktywacja).
- Ściemnianie i temperatura barwowa: można ustawić rozkaz podczas naciśnięcia, czas pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych stopniach, powtarzanie telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
- Żaluzja, roleta, markiza lub okno dachowe: rozkaz podczas naciśnięcia i kolejność rozkazów można ustawić.
- Czujnik wartości: typ punktu danych, zakres wartości oraz wartość można ustawić. Opcjonalnie można aktywować przestawianie wartości za pomocą długiego naciśnięcia przycisku.
- Wtórnik sceny: numer sceny można wywołać za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku lub też przełączyć. W przypadku długiego naciśnięcia przycisku opcjonalnie wykonywana jest funkcja zapisu.
- Krótkie i długie naciśnięcie przycisku: naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić sposób przesyłania oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
- Urządzenie do obsługi regulatora temperatury w pomieszczeniu: sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączenie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie temperatury zadanej) można ustawić.
- Możliwość ustawienia zachowania po przywróceniu zasilania magistrali.
- Możliwość ustawienia funkcji blokady.
- Możliwość ustawienia wysyłania cyklicznego.

---

## Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Liczba wejść:                 | 2   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 43,0 x 28,5 x 15,4 mm                       |
| Pobór prądu KNX:              | 4 do 7 mA                                   |
| KNX:                          | Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna         |
| Przewód wejściowy:            | Zestaw przewodów 3-żyłowy                   |
| Medium KNX:                   | TP256                                       |
| Napięcie wyjściowe:           | DC 3,3 V SELV                               |
| Prąd wyjściowy na kanał:      | 3,3 mA                                      |
| Długość zestawu przewodów:    | 25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 10 m |
| Stopień ochrony:              | IP20  |
| Klasa ochronności:            | III   |
| Temperatura otoczenia:        | od -5°C do +45°C                            |

---

## Zakres dostawy

- Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna do KNX
  - Zestaw przewodów 3-żyłowy
-