

## Датчик присутствия Standard для KNX



| Спецификация                                                                            | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый | 2105 02 | 1                   | 06          | 4010337084570 |

Датчик присутствия для контроля присутствия (режим работы: детектор присутствия), для регистрации движения (режим работы: потолочное реле контроля) или для контроля посредством сигнальных телеграмм (режим работы: сигнализатор) в помещениях.

### Характеристики

- Устройство скрытого монтажа с интегрированным шинным соединителем KNX.
- Светодиод/кнопка программирования видна/доступна после снятия декоративного кольца во встроенном состоянии.
- Датчики PIR: три датчика (перекрестные пути лучей), интегрированный датчик яркости.
- Задатчик для ручной корректировки чувствительности.
- Возможность конфигурации чувствительности.
- Возможность деактивации задатчика чувствительности на устройстве с помощью программного обеспечения.
- Показ регистрации движения (постоянно или только при проверке ходьбой).
- Возможность конфигурации одного функционального блока.
- Показ регистрации движения (постоянно или только при проверке ходьбой).
- Настраиваемый режим работы: потолочное реле контроля, датчик присутствия, сигнализатор.
- возможность настройки отдельного устройства, главного устройства, дополнительного устройства.
- Режим работы отдельного устройства или главного устройства: автоматика, полуавтоматика (ручное ВКЛ / автоматическое ВЫКЛ или автоматическое ВКЛ / ручное ВЫКЛ).
- Два выхода (в случае функции: потолочное реле контроля, датчик присутствия).
- Выход (в случае функции: потолочное реле контроля, датчик присутствия): переключение, функция лестничной клетки, переключение с принудительным положением, передатчик значений диммирования, дополнительное устройство световой сцены, передатчик значений температуры, передатчик значений яркости, температурный рабочий режим.
- Возможность настройки ступени сумерек с помощью внешнего коммуникационного объекта или функции обучения.
- Дополнительная задержка передачи с помощью внешнего коммуникационного объекта.
- Адаптивное время работы по инерции (дополнительная задержка передачи с самообучением).
- Кратковременная функция присутствия.
- Квитирование ступени сумерек.
- Функция блокировки.
- Ручное управление с помощью сенсорного выключателя (отдельный коммуникационный объект).
- Освещенность отключения (в случае датчика присутствия) путем обучения.
- Измерение промежутка времени после последнего движения.

## Технические характеристики

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Среда KNX:                                                | TP256                          |
| Высота установки:                                         | от 2,20 м до 5 м               |
| Угол обзора:                                              | 360°                           |
| Высота установки 3 м<br>- Зона обзора:                    | Ø прим. 20 м                   |
| Датчик яркости<br>- Диапазон измерения:<br>- Зона обзора: | от 0 до 2000 лк<br>Ø 2 м       |
| Температура окружающего воздуха:                          | от -5°C до +45°C               |
| Относительная влажность воздуха:                          | От 5 до 93 % (без конденсации) |
| Класс защиты:                                             | III                            |
| Глубина установки:                                        | 20 мм                          |

## Указания

- Датчик присутствия не предназначен для сообщений тревоги в системах тревожной сигнализации, совместимых с VdS.
- Потолочный монтаж на жестких потолках в приборную коробку или корпус накладного монтажа.

## Комплект поставки

- Надеваемый щиток для ограничения поля обзора входит в комплект поставки.
- Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

## Габариты мм

|     |    |
|-----|----|
| 103 | 50 |
|-----|----|