

IP-интерфейс передачи данных домофонной системы



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	5500 000	1	10	4010337052685

Характеристики

- Интерфейс передачи данных предназначен для дополнения существующего ввода в эксплуатацию посредством нажимной кнопки комфортным вводом в эксплуатацию посредством ПК/ноутбука и подсоединения 2-проводн. шины к IP.
- Проектирование с помощью Gira Project Assistant (GPA).
- Ввод в эксплуатацию больших проектов.
- Считывания проектировочных данных имеющихся систем.
- Подсоединение 2-проводн. шины Gira к IP.
- Подходит только для использования внутри здания.

Технические характеристики

Источник питания	
- 2-проводная шина:	DC 24 В ±2 В
- Дополнительный источник питания:	от DC 12 В до 26 В
- Потребляемый ток:	макс. 5 мА
Разъемы	
- 2-проводная шина:	2 штыревые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 штыревые клеммы
Оптическая индикация	
- Режим:	оранжевый
- Фкт./прог.:	Зеленый
IP-связь:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +45 °C
Влажность воздуха:	93% отн. влажности воздуха
Класс защиты:	III (согласно IEC 61140)

Габариты

Модульные единицы (ME): 2
