


Аналоговое исполнительное устройство, 4-канал. для KNX



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG	1022 00	1	26	4010337010708

Характеристики

- Аналоговое исполнительное устройство, 4-канал. REG с встроенным шинным соединителем преобразует телеграммы KNX (1 байт и 2 байта) в аналоговые выходные сигналы.
- Эти аналоговые выходные сигналы позволяют исполнительным устройствам оборудования для отопления, кондиционирования и вентиляции изменять свои выходные величины на основании информации шины и участвовать в процессах регулирования.
- Выходы напряжения с контролем короткого замыкания.
- Состояние выхода показывается с помощью светодиода состояния.
- Выходными величинами можно управлять принудительно.
- Ненужные выходы можно отключить.
- Четыре выхода параметрируются программным обеспечением на сигналы напряжения и тока.

Технические характеристики

Среда KNX:	TP256
Число выходов:	4
Номинальное напряжение:	AC 24 В
Разъемы	
- KNX:	Соединительная и ответвительная клемма
- Источник питания:	Винтовые клеммы
- Выходы:	Винтовые клеммы
Сигналы тока на выходе	
- от 0 до 20 мА:	Нагрузка $\leq 500 \text{ Ом}$
- от 4 до 20 мА:	Нагрузка $\leq 500 \text{ Ом}$
Сигналы напряжения на выходе	
- от 0 до 1 В:	Нагрузка $\geq 1 \text{ Ом}$
- от 0 до 10 В:	Нагрузка $\geq 1 \text{ Ом}$
Поперечное сечение соединительных проводов:	макс. 4 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Комплект поставки

- Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (ME): 4
