


Светодиодный светильник для ориентации 230 В~ RGB



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 RGB	1169 00	1	02	4010337042341

Характеристики

- Светодиодный светильник для ориентации для частного и промышленного применения.
- Светильник для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек или для ориентации в темных помещениях.
- В качестве лампочек используются светодиоды RGB.
- Через управляющий вход можно по очереди настроить белый, синий, красный, зеленый и оранжевый цвет или запустить непрерывный цикл изменения цветов по всему спектру (ок. 5 мин).
- Остановившись в соответствующем месте, можно таким образом настроить любой нужный цвет.
- Яркость источника света можно настраивать индивидуально.
- В накладку можно вставить пленку, на которую наносятся индивидуальные надписи.
- Для обозначения помещений и путей можно вставлять пиктограммы.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	1,8 Вт/2,0 ВА
Сила света (белый):	1,2 кд
Глубина установки:	30 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- максимум:	1,5 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от 0 °С до +40 °С

Указания

- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Комплект поставки

- К светодиодной светильникового для ориентации прилагается ламелевая решетка из высококачественной стали для рассеивания света (уменьшение ослепления).
