

Цветная камера для дверной станции TX_44



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый | 1265 66 | 1 | 10 | 4010337265665 |
|  Антрацитовый | 1265 67 | 1 | 10 | 4010337265672 |
|  Цвет «алюминий» | 1265 65 | 1 | 10 | 4010337265658 |

Характеристики

- Установка в обычную приборную коробку скрытого монтажа.
- Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Расширение дверной станции цветной камерой с автоматическим переключением режимов "день или ночь".
- В ночном режиме светодиоды обеспечивают равномерное освещение поля зрения в ближней зоне.
- Камера вручную поворачивается горизонтально и вертикально на 20°. В комбинации с широкоугольным объективом достигается очень большой угол обзора во входной зоне перед дверью.
- Автоматическая компенсация фонового света.
- Автоматическая регулировка баланса белого.
- Автоматическая регулировка усиления (AGC).
- Интегрированная система обогрева камеры в зависимости от температуры.
- Брызгонепроницаемая накладка.
- Накладка камеры из ударопрочной пластмассы, легко заменяемая при повреждении, например, в результате вандализма.

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Источник питания: | С помощью соединительного кабеля |
| Разъем для соединительного кабеля: | 2 колодки разъемов |
| Степень защиты: | IP44 |
| Источник питания | |
| - До 2 камер: | С помощью соединительного кабеля |

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

| | |
|--|---|
| - С 3-й камеры: | от источника питания для домофонной системы |
| Разъемы | |
| - Соединительный кабель: | 2 колодки разъемов |
| - Видео: | 1 колодка разъемов |
| Элемент съемки изображения: | Датчик CCD 0,85 см (1/3") |
| Угол поля зрения широкоугольного объектива: | 150° |
| Видимая зона обзора камеры: | 100° |
| Обозримая зона (при повороте на 20°): | 140° |
| Система цветов: | PAL |
| Элементы изображения: | 500 (Г) x 582 (В) |
| Горизонтальное разрешение: | 380 ТВ-линий |
| Порог переключения с цветного режима на черно-белый: | 1 лк |
| Светочувствительность в черно-белом режиме: | 0,1 лк |
| Время закрывания электронной диафрагмы: | до 1/100 000 с |
| Инфракрасный фильтр: | интегрирован |
| Рекомендуемая высота монтажа камеры: | 1,50 м |
| Глубина установки: | 39 мм |
| Температура окружающего воздуха: | от -20°C до +50°C |

Указания

- Нельзя располагать цветную камеру непосредственно под источником света.
 - Подходит для применения в энергетической стойке Gira.
 - Не подходит для применения в энергетической стойке Gira со светом.
-