


## Вставка поворотного диммера DALI скрытого монтажа с встроенным блоком питания



| Спецификация  | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  | 2027 00 | 1                   | 02          | 4010337129608 |

### Характеристики

- Настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
- Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
- Поворотное управляющее устройство (устройство ввода) для вышестоящего управления DALI-2.

#### Характеристики продукта без программирования

- Вставка поворотного диммера DALI скрытого монтажа со встроенным блоком питания для макс. 26 потребителей DALI.
- Параллельное включение до 4 вставок поворотного диммера DALI скрытого монтажа со встроенным блоком питания и возможностью снабжения макс. 104 потребителей DALI.
- Поддержка нескольких ведущих устройств.
- Светодиод для локализации устройства.
- Блок питания DALI защищен от короткого замыкания.
- Сохранение базовой яркости и яркости включения.
- Сохранение предельных значений цветовой температуры.

#### Характеристики продукта после программирования через команды управления DALI-2

- Подходит в качестве поворотного управляющего устройства (устройства ввода) для подключения к центральному управлению DALI-2.
- Поддерживает четыре экземпляра DALI-2 для сопряжения с центральным управлением.
- Можно использовать для управления группой DALI-2.
- Есть возможность активации циклической отправки команд управления на рабочие устройства DALI. Функция устройства зависит от конфигурации.

### Технические характеристики

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение:      | AC 230 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность:       | макс. 2 Вт         |
| Номинальное напряжение DALI: | DC 16 В (станд.)   |
| Гарантированный ток шины:    | 52 мА              |
| Допустимый ток шины:         | макс. 250 мА       |

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ток короткого замыкания:  | макс. 61 мА          |
| Число потребителей DALI:  | макс. 26             |
| Число вставок поворотного диммера скрытого монтажа DALI с возможностью параллельного включения и встроенным блоком питания: | макс. 4              |
| Настройка цветовой температуры:   | от 2 000 до 10 000 К |
| Температура окружающего воздуха:  | от -5°C до +45°C     |

---